

**Vorkspankikker, getrappt, Groefbreedte a: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370810 18
GTIN	4020772073251
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt.

Toepassing:

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

Materiaal:

Boutsterkte 8.8.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbouten DIN 787 (zie nr. 375300).

Technische beschrijving

Afstand e punt tot groefeinde	110 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1816125
Groefbreedte a	18 mm
Spanhoogte h	13 - 56 mm
Lengte L	160 mm

Hoogte H	30 mm
Breedte B	50 mm
Type	6315V
Producttype	Spanijzer

Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 16 mm	370750 16
--------------------------------------	-----------