

**Vorkspankikker, getrapt, Groefbreedte a: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370810 22
GTIN	4020772073282
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt.

**Toepassing:**

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

**Materiaal:**

Boutsterkte 8.8.

**Levering:**

Compleet met stelschroef en T-groefbouten DIN 787 (zie nr. 375300).

**Technische beschrijving**

Afstand e punt tot groefeinde	135 mm
Groefbreedte a	22 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 2220160
Spanhoogte h	16 - 75 mm
Lengte L	200 mm

Hoogte H	40 mm
Breedte B	60 mm
Type	6315V
Producttype	Spanijzer