

**Vorkspanijzer met neus, DIN 6315 GN, Sleufbreedte x totale lengte:
22X315mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	371400 22X315
GTIN	4020772070939
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Materiaal:**

Temperstaal, gelakt.

Technische beschrijving

Groefbreedte	22 mm
Breedte	60 mm
Voor spanschroeven	M20; M22
totale lengte	315 mm
Hoogte	40 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Producttype	Spanijzer