

**Vorkspanijzer met neus, DIN 6315 GN, Sleufbreedte x totale lengte:
26X250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Materiaal:**

Temperstaal, gelakt.

Technische beschrijving

Breedte	70 mm
Groefbreedte	26 mm
Hoogte	40 mm
totale lengte	250 mm
Voor spanschroeven	M24
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Producttype	Spanijzer