



Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: 120SF



Bestelgegevens

Bestelnummer	441150 120SF
GTIN	7290005395116
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Universele meetklokopname met fijninstelling, voor opspanschachten Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 inch en meetgereedschappen met prismahouder.

Callout:

Fijninstelling aan de meetklokopname

Technische beschrijving

Magneetvoet hoogte	35 mm
Magneetvoet lengte	40 mm
Maximale belasting	2,7 kg
Uitsteeklengte	178 mm

Lengte statiefarm L ₁	56 mm
Magneetvoet breedte	30 mm
Lengte statiefarm L ₂	51 mm
Hechtkracht	320 N
Aansluitdraad onder	M5
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Statiefvoet Type S	442120 S
Statiefvoet Type S	442140 S
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
3D-statiefarm Type 120	442110 120
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
3D-statiefarm Type 120	442114 120
Statiefvoet met fijninstelling Type S	442125 S