



Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: N1



Bestelgegevens

Bestelnummer	441190 N1
GTIN	7290005394287
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

3-Puntsklemming van de statiefstangen met zeer korte klemwegen voor het grootst mogelijke bedieningsgemak. Met weinig handkracht al een solide, stabiele klemming.

Massief gedimensioneerde stangen voor grootst mogelijke systeemstijfheid. Opname voor **Vario**-meetgereedschappen met een schacht-Ø van 6mm, 8mm, 3/8 inch, zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding en meetklokken met een achterwand met opspanoor.

Fijninstelling aan de meetklokopname.

Accessoires:

Meetklokopname nr. 440401.

Technische beschrijving

Zuil-Ø D ₂	14 mm
Dwarsarm-Ø D ₁	12 mm
Zuilhoogte L ₂	203 mm
Dwarsarm lengte L ₁	185 mm

Magneetvoet breedte	50 mm
Draadaansluiting	Buitendraad M8
Magneetvoet lengte	60 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Hechtkracht	800 N
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Statiefvoet Type 0	442120 0
Statiefvoet Type V	442120 V
Statiefvoet Type 1	442120 1
Stangklemming voor universele meetstatieven Voor stang- Ø van de meetstandaard 12/14 mm	440351 12/14
Opname voor Vario-meetklokken Type FA1500	440401 FA1500
Statiefvoet Type 1	442140 1
Statiefvoet Type 0	442140 0
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0