

 HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulisch magneetmeetstatief (met voet) met hydraulische fijninstelling aan de voet, Uitsteeklengte: 400mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	440795 400
GTIN	4045197635105
Artikelklasse	46Q

Omschrijving

Uitvoering:

Hydraulisch meetstatief met centrale klemming. Eén hand kan vrij blijven voor het instellen van de meetklok. Alle scharnierpunten worden door de centrale knop strak vastgeklemd. Het gepatenteerde mechanisme zorgt voor een hoge druk, zodat de knop slechts met weinig kracht hoeft te worden vastgedraaid. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverslies. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. De **statiefarmen** zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar en meer dan 180° zwenkbaar. **Meetklokopname** voor meetklokken met schacht-Ø 8 mm of prisma.

Tevens met gevoelige, **hydraulische fijninstelling** aan de magneetvoet voor **uiterst nauwkeurige** toepassingen.

Magneetvoet met prismazool. Krachtige permanente magneet. Draaischakelaar voor het in- en uitschakelen van de magnetische kracht. De magnetische kracht werkt via de vlakke achterkant en de prismazool van de voet.

Levering:

Magneetvoet nr. 440865 gr. 1.

Opmerking:

Hydraulische meetstatieven kunnen bij **open klemming** grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In **vastgeklemd toestand** is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder sterke

drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.

Technische beschrijving

Hechtkracht	1000 N
Draadaansluiting	Buitendraad M10
Magneetvoet lengte	81 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Uitsteeklengte	400 mm
Positionering draadaansluiting	zijkant
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Stelschroef M4×0,35 voor meetklokhouder	440859
Klemschroef M3 voor meetklokhouder	440858
Reservezuiger Type 4	440830 4
Afdichtringenset Type 1	440855 1
Sterknop Type 4	440850 4
Meetklokhouder	440860