



Digitale universele schuifmaat DIGI ULISSE I/E, Meetbereik: 250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	417700 250
GTIN	2050001670816
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat voor verschillende binnen- en buitenmetingen met verwisselbare meetinserts.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032. Verwisselbare meetinsert met kogel-Ø 2,5 mm.

Accessoires:

Voor maat 400 – 650 alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 – 4910 met schroefdraad M2,5 te gebruiken, signaalkabel nr. 498948.

Opmerking:

Andere meetinzetten op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik buiten	0 - 210 mm
Meetbereik	0 - 250 mm
Meetbereik binnen	24 - 250 mm
Kogel-Ø meetinsert	2,5 mm
IP-klasse	IP 67
Beklengte	64 mm

Kalibratie	A1
Aflezings	0,01 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Accessoires voor schuifmaten Type TAST	417701 TAST
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Accessoires voor schuifmaten Type BUCHSE	417701 BUCHSE

Aansluitkabel duplex Type USB2

498950 USB2