



3D-statiefarm, Type: 120



Bestelgegevens

Bestelnummer	442114 120
GTIN	4045197551214
Artikelklasse	42D

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.

Technische beschrijving

Lengte statiefarm L ₂	51 mm
Buitendraad-Ø onder	M5
Lengte statiefarm L ₁	56 mm
Binnendraad-Ø boven	M6
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type S	442140 S
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Statiefvoet Type S	442120 S