



## Magneetmeetstatief met fijninstelling, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	441210 2
GTIN	4045197441119
Artikelklasse	42D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Magneetmeetstatief met fijninstelling. Robuuste stangconstructie met dwarsarm, naar wens verstelbaar. Magneetvoet met prismazool en draaischakelaar. Meetklokopname voor opspanschachten  $\varnothing$  6 mm en  $\varnothing$  8 mm.

Dwarsarm- $\varnothing$  D<sub>1</sub>: 14 mm

Dwarsarm lengte L<sub>1</sub>: 200 mm

Zuil- $\varnothing$  D<sub>2</sub>: 20 mm

Zuilhoogte L<sub>2</sub>: 350 mm

Draadaansluiting: Buitendraad M10×1,25

Hechtkracht: 1300 N

### Technische beschrijving

Draadaansluiting	Buitendraad M10×1,25
Magneetvoet hoogte	55 mm
Dwarsarm- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	14 mm
Zuilhoogte L <sub>2</sub>	350 mm

Zuil-Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Magneetvoet lengte	117 mm
Dwarsarm lengte L <sub>1</sub>	200 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Hechtkracht	1300 N
Producttype	Messtativ

---

## Accessoires

Statiefvoet Type 2	442140 2
--------------------	----------