

**Mitutoyo****Digitale Carbon schuifmaat, Meetbereik: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415400 1500
GTIN	4946368125282
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

Met aandrukschuif voor constante meetkracht. Extreem licht. Gewenste waarde vooraf instelbaar (Preset), omschakelfunctie voor binnen- en buitenmetingen (Offset).

**Functie:**

IP66: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497085.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 1500 mm
Gewicht	1,46 kg
Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Beklengte	150 mm
Aflezing	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1

Batterijtype	SR44
IP-klasse	IP 66
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,09 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 2000 mm	021000 2000
---	-------------

## Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497085 D1
Zender Type S11E	498966 S11E
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497085 D2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965