



Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: 600



Bestelgegevens

Bestelnummer	441150 600
GTIN	7290005395130
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Universele meetklokopname met fijninstelling, voor opspanschachten \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 inch en meetgereedschappen met prismahouder.

Callout:

Fijninstelling aan de meetklokopname

Technische beschrijving

Magneetvoet breedte	50 mm
Lengte statiefarm L_2	223 mm
Magneetvoet lengte	120 mm
Hechtkracht	1300 N

Magneetvoet hoogte	55 mm
Lengte statiefarm L ₁	287 mm
Uitsteeklengte	580 mm
Maximale belasting	14 kg
Aansluitdraad onder	M10×1,25
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Statiefvoet Type 2	442120 2
Statiefvoet Type 2	442140 2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Statiefvoet Type F	442120 F
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Statiefvoet met hydraulische fijninstelling Type 2	440865 2
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
3D-statiefarm Type 600	442114 600
3D-statiefarm Type 600	442110 600
Statiefvoet Type 2	440868 2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type H	442100 H