



Meetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet, Type: N0



Bestelgegevens

Bestelnummer	441195 N0
GTIN	7290005397318
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

3-Puntsklemming van de statiefstangen met zeer korte klemwegen voor het grootst mogelijke bedieningsgemak. Met weinig handkracht al een solide, stabiele klemming.

Massief gedimensioneerde stangen voor grootst mogelijke systeemstijfheid. Opname voor **Vario**-meetgereedschappen met een schacht-Ø van 6mm, 8mm, 3/8 inch, zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding en meetklokken met een achterwand met opspanoor.

Fijninstelling aan de magneetvoet. Een voordeel bij het afstellen van µm-zwenktasters, omdat de stangposities niet door handbewegingen worden beïnvloed.

Accessoires:

Meetklokopname nr. 440401.

Dwarsarm-Ø D₁: 8 mm

Dwarsarm lengte L₁: 110 mm

Zuil-Ø D₂: 10 mm

Zuilhoogte L₂: 120 mm

Draadaansluiting: Buitendraad M5

Hechtkracht: 320 N

Technische beschrijving

Zuil-Ø D ₂	10 mm
Zuilhoogte L ₂	120 mm
Magneetvoet lengte	40 mm
Magneetvoet hoogte	35 mm
Hechtkracht	320 N
Magneetvoet breedte	30 mm
Dwarsarm lengte L ₁	110 mm
Dwarsarm-Ø D ₁	8 mm
Draadaansluiting	Buitendraad M5
Producttype	Messtativ

Accessoires

Opname voor Vario-meetklokken Type FA1210	440401 FA1210
Stangklemming voor universele meetstatieven Voor stang-Ø van de meetstandaard 10/8 mm	440351 10/8
Statiefvoet Type S	442140 S
Statiefvoet Type S	442120 S
Statiefvoet met fijninstelling Type S	442125 S