

**3D-statiefarm, Type: 240****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442114 240
GTIN	4045197551221
Artikelklasse	42D

Omschrijving**Uitvoering:**

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.

Technische beschrijving

Binnendraad-Ø boven	M6
Lengte statiefarm L ₂	101 mm
Lengte statiefarm L ₁	110 mm
Buitendraad-Ø onder	M8
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type 0	442120 0
Statiefvoet Type K3	442120 K3
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Statiefvoet Type 1	442140 1
Statiefvoet Type V	442120 V
Statiefvoet Type 0	442140 0
Statiefvoet Type 1	442120 1
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1