

Mitutoyo**Digitale werkplaatsschuifmaat met meetpunten, Meetbereik: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415350 750
GTIN	4946368124858
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 750 mm
Kalibratie	A1
Beklengte	150 mm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Aflezing	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,06 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	Digimatic-interface

Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000

Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497100 D1
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357