



Digitale werkplaatsschuifmaat TWIN-CAL IP67 zonder meetpunten, Meetbereik: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415358 200
GTIN	7630041106336
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Groot digitaal display 11 mm, Soft touch behuizing, automatische uitschakeling (2h), TLC-TWIN interface voor gegevensoverdracht. Bedrijfsduur ca. 12.000 uur.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 200 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Beklengte	80 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Signaalkabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032