



Meetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet, Type: N1



Bestelgegevens

Bestelnummer	441195 N1
GTIN	7290005398902
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

3-Puntsklemming van de statiefstangen met zeer korte klemwegen voor het grootst mogelijke bedieningsgemak. Met weinig handkracht al een solide, stabiele klemming.

Massief gedimensioneerde stangen voor grootst mogelijke systeemstijfheid. Opname voor **Vario**-meetgereedschappen met een schacht-Ø van 6mm, 8mm, 3/8 inch, zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding en meetklokken met een achterwand met opspanoor.

Fijninstelling aan de magneetvoet. Een voordeel bij het afstellen van µm-zwenktasters, omdat de stangposities niet door handbewegingen worden beïnvloed.

Accessoires:

Meetklokopname nr. 440401.

Dwarsarm-Ø D₁: 12 mm

Dwarsarm lengte L₁: 185 mm

Zuil-Ø D₂: 14 mm

Zuilhoogte L₂: 203 mm

Draadaansluiting: Buitendraad M8

Hechtkracht: 800 N

Technische beschrijving

Dwarsarm lengte L_1	185 mm
Draadaansluiting	Buitendraad M8
Magneetvoet breedte	50 mm
Zuil- \varnothing D_2	14 mm
Dwarsarm- \varnothing D_1	12 mm
Hechtkracht	800 N
Zuilhoogte L_2	203 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Magneetvoet lengte	60 mm
Producttype	Messtativ

Accessoires

Statiefvoet Type V	442120 V
Opname voor Vario-meetklokken Type FA1410	440401 FA1410
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0
Statiefvoet Type 1	442140 1
Statiefvoet Type 0	442140 0
Statiefvoet Type 0	442120 0
Stangklemming voor universele meetstatieven Voor stang- \varnothing van de meetstandaard 12/14 mm	440351 12/14
Statiefvoet Type 1	442120 1