



## Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet, Type: 120SF



### Bestelgegevens

Bestelnummer	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Artikelklasse	46G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Standaard-meetklokopname voor opspanschacht  $\varnothing$  8 mm en prismahouder, magneetvoet met fijninstelling.

#### Callout:

#### Fijninstelling aan de magneetvoet

### Technische beschrijving

Magneetvoet breedte	30 mm
Lengte statiefarm L <sub>1</sub>	56 mm
Magneetvoet hoogte	35 mm
Magneetvoet lengte	40 mm

Uitsteeklengte	178 mm
Hechtkracht	320 N
Lengte statiefarm L <sub>2</sub>	51 mm
Maximale belasting	2,7 kg
Aansluitdraad onder	M5
Producttype	Meetstatief

## Accessoires

Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
3D-statiefarm Type 120	442114 120
Opname voor Vario-meetklokken Type FA1100	440401 FA1100
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Statiefvoet met fijninstelling Type S	442125 S
Statiefvoet Type S	442140 S
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
3D-statiefarm Type 120	442110 120
Statiefvoet Type S	442120 S
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1