

**3D-statiefarm, Type: 290****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442114 290
GTIN	4045197551238
Artikelklasse	42D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.

**Technische beschrijving**

Buitendraad-Ø onder	M8
Binnendraad-Ø boven	M6
Lengte statiefarm L <sub>1</sub>	149 mm
Lengte statiefarm L <sub>2</sub>	129 mm
Producttype	Meetstatief

**Accessoires**

Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Statiefvoet Type 0	442140 0
Statiefvoet Type 1	442120 1
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Statiefvoet Type V	442120 V
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Statiefvoet Type 0	442120 0
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Statiefvoet Type K3	442120 K3
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type 1	442140 1