



## Diepteschuifmaat, Meetbereik: 100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	418000 100
GTIN	4045197326997
Artikelklasse	41Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen. Nonius mat verchroomd. Liniaal aan de voorkant voorzien van een geharde, dunne meetpen (1,0 mm Ø, 8 mm lang). **Liniaal omzetbaar.**

#### Levering:

Vanaf maat 500 in box.

### Technische beschrijving

Noniuslengte	39 mm
Meetbereik	0 - 100 mm
Meetpunt a	1 mm
Bruglengte	50 mm
Doorsnede liniaal	8×3 mm
Meetpunt b	8 mm
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	Etui
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Kalibratie	A1
Producttype	Diepteschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200