

Universeel meetstatief met hydraulische drukklemming



Bestelgegevens

Bestelnummer	441950
GTIN	4029713287399
Artikelklasse	46Q

Omschrijving

Uitvoering:

Rondom bewerkte voet met geslepen aanslagvlakken. Prismabodem voor het opstellen op assen en cilindrische lichamen. Bovenkant met T-groef voor het verschuiven van de meetzuil. Robuuste stangconstructie. Dwarsarm met fijninstelling aan de meetklokhouder.

Met hydraulische-drukklemming aan de zuil. Zie voor een uitgebreide omschrijving onder nr. 440800.

Toepassing:

Voor rondloopcontroles aan gereedschapsmachines en toestellen of voor parallelliteitsmetingen aan geleidingsvlakken.

Uitsteeklengte: 260 mm

Voet lengte: 250 mm

Voet breedte: 60 mm

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	260 mm
Voet lengte	250 mm
Voet breedte	60 mm

Producttype

Meetstatief