



Meetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet, Type: N2



Bestelgegevens

Bestelnummer	441195 N2
GTIN	7290005398797
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

3-Puntsklemming van de statiefstangen met zeer korte klemwegen voor het grootst mogelijke bedieningsgemak. Met weinig handkracht al een solide, stabiele klemming.

Massief gedimensioneerde stangen voor grootst mogelijke systeemstijfheid. Opname voor **Vario**-meetgereedschappen met een schacht-Ø van 6mm, 8mm, 3/8 inch, zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding en meetklokken met een achterwand met opspanoor.

Fijninstelling aan de magneetvoet. Een voordeel bij het afstellen van µm-zwenktasters, omdat de stangposities niet door handbewegingen worden beïnvloed.

Accessoires:

Meetklokopname nr. 440401.

Dwarsarm-Ø D₁: 16 mm

Dwarsarm lengte L₁: 225 mm

Zuil-Ø D₂: 16 mm

Zuilhoogte L₂: 260 mm

Draadaansluiting: Buitendraad M8

Hechtkracht: 1000 N

Technische beschrijving

Magneetvoet lengte	75 mm
Zuilhoogte L ₂	260 mm
Dwarsarm-Ø D ₁	16 mm
Hechtkracht	1000 N
Dwarsarm lengte L ₁	225 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Zuil-Ø D ₂	16 mm
Draadaansluiting	Buitendraad M8
Producttype	Messtativ

Accessoires

Statiefvoet Type 0	442120 0
Opname voor Vario-meetklokken Type FA1410	440401 FA1410
Stangklemming voor universele meetstatieven Voor stang-Ø van de meetstandaard 16/16 mm	440351 16/16
Statiefvoet Type 0	442140 0
Statiefvoet Type 1	442140 1
Statiefvoet Type 1	442120 1
Statiefvoet Type V	442120 V
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0