



Digitale universele schuifmaat DIGI ULISSE I/E, Meetbereik: 650mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	417700 650
GTIN	2050001670847
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat voor verschillende binnen- en buitenmetingen met verwisselbare meetinserts. Gegevensuitgang RS232C.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032. Verwisselbare meetinserts met kogel-Ø 3 mm en klembus met binnendraad M 2,5.

Accessoires:

Voor maat 400 – 650 alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 – 4910 met schroefdraad M2,5 te gebruiken, signaalkabel nr. 498948.

Opmerking:

Andere meetinzetten op aanvraag.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Meetbereik buiten	0 - 570 mm
IP-klasse	IP 67
Kogel-Ø meetinsert	3 mm
Meetbereik	0 - 650 mm
Beklengte	103 mm

Meetbereik binnen	42 - 650 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,04 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000

Accessoires

Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Stalen taster Type 14	434900 14
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Accessoires voor schuifmaten Type TAST	417701 TAST

Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 13	434900 13
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 28	434900 28
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Accessoires voor schuifmaten Type BUCHSE	417701 BUCHSE
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 10	434900 10

Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 17	434900 17