

 Mahr

## Digitale schuifmaat MarCal met meetpunten, Meetbereik: 500mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 415320 500    |
| GTIN          | 4059192002923 |
| Artikelklasse | 43A           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Directe aflezing via duidelijk afleesbaar groot digitaal display. Meetvlakken ultrafijn**

**gelept.** Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498940.

### Technische beschrijving

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Binnenmeetbek-Ø        | 20 mm       |
| Beklengte              | 150 mm      |
| Meetbereik             | 0 - 500 mm  |
| Kalibratie             | A1          |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch   |
| Aflezing               | 0,0005 inch |
| Aflezing               | 0,01 mm     |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Maximale afwijking                        | 0,04 mm                     |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032               |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1                           |
| IP-klasse                                 | IP 65                       |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding             |
| Norm                                      | Fabrieksnorm                |
| Aansluiting                               | USB-aansluiting             |
| Aansluiting                               | Digimatic-aansluiting       |
| Aansluiting                               | RS232C-aansluiting          |
| Meetwaarde vastleggen                     | MAHR Reference-Lock-systeem |
| Meettechniek                              | Digitaal                    |
| Materiaal                                 | Edelstaal, RVS              |
| alle delen                                | gehard                      |
| Verpakking                                | stevige box                 |
| Producttype                               | Werkplaatsschuifmaat        |

## Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten<br>Maximaal meetbereik 500 mm | 021010 500 |
| KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal<br>meetbereik 500 mm      | 021000 500 |

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2   | 498940 D2     |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2 | 498940 USB2   |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2   | 498940 R2     |