

Mitutoyo**Digitale schuifmaat IP67 met meetpunten, Meetbereik: 200 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415354 200
GTIN	4946368727103
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497085.

IP-klasse: IP 67

Kalibratie: A1

Aflezings: 0,01 mm

Maximale afwijking: 0,04 mm

Beklengte: 60 mm

Binnenmeetbek-Ø: 10 mm

Technische beschrijving

Beklengte	60 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 200 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Aflezings	0,01 mm

Maximale afwijking	0,04 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	011030 200
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkkS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	011050 200

Accessoires

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497085 D1
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497085 D2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357