



Statiefvoet, Type: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	442120 S
GTIN	7290003236053
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Positionering draadaansluiting	centrisch
Hoogte	35 mm
Lengte	40 mm
Uitvoering	Schakelbare magneet
Hechtkracht	320 N
Breedte	30 mm
Draadaansluiting	M5

Producttype

Magneetvoet

Accessoires

Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
3D-statiefarm Type 120	442110 120
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
3D-statiefarm Type 120	442114 120
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Schakelaar voor magneetvoet Type S	440762 S