



## 3D-statiefarm, Type: 120



### Bestelgegevens

Bestelnummer	442110 120
GTIN	7290005397042
Artikelklasse	46G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.

### Technische beschrijving

Lengte statiefarm L <sub>2</sub>	51 mm
Binnendraad-Ø boven	M6
Lengte statiefarm L <sub>1</sub>	56 mm
Buitendraad-Ø onder	M5
Producttype	Meetstatief

### Accessoires

Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
---------------------------------	-----------

Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Reservedraaiknop voor 3D-statiefarm Type 240	442112 240
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type S	442120 S