

## Universeel meetstatief



### Bestelgegevens

Bestelnummer	442000
GTIN	4045197204479
Artikelklasse	46Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Rondom bewerkte voet met geslepen aanslagvlakken. Prismabodem voor het opstellen op assen en cilindrische lichamen. Bovenkant met T-groef voor het verschuiven van de meetzuil. Robuuste stangconstructie. Dwarsarm met fijninstelling aan de meetklokhouders.

#### Toepassing:

Voor rondloopcontroles aan gereedschapsmachines en toestellen of voor paralleliteitsmetingen aan geleidingsvlakken.

### Technische beschrijving

Zuilhoogte $L_2$	300 mm
Voet lengte	250 mm
Voet breedte	60 mm
Dwarsarm lengte $L_1$	180 mm
Dwarsarm- $\varnothing$ $D_1$	16 mm
Zuil- $\varnothing$ $D_2$	16 mm

Producttype

Meetstatief

---

**Accessoires**Fijnstelling compleet voor meetklokstangconstructie Ø  
Meetklokopname 10 mm

440760 10

Fijnstelling compleet voor meetklokstangconstructie Ø  
Meetklokopname 8 mm

440760 8