

**Diepteschuifmaat, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418000 300
GTIN	4045197203595
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen. Nonius mat verchroomd.

Levering:

Vanaf maat 500 in box.

Technische beschrijving

Verdeling	1/20 mm
Bruglengte	150 mm
Doorsnede liniaal	12x4 mm
Noniuslengte	39 mm
Meetpunt b	9 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Meetpunt a	6 mm
Verpakking	Etui
Meetafwijking E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Kalibratie	A1
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300