



## 3D-statiefarm, Type: 240



### Bestelgegevens

Bestelnummer	442110 240
GTIN	7290005397059
Artikelklasse	46G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.

### Technische beschrijving

Binnendraad-Ø boven	M6
Buitendraad-Ø onder	M8
Lengte statiefarm L <sub>1</sub>	110 mm
Lengte statiefarm L <sub>2</sub>	101 mm
Producttype	Meetstatief

### Accessoires

Reservedraaiknop voor 3D-statiefarm Type 240	442112 240
--	------------

Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type 0	442120 0
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Statiefvoet Type V	442120 V
Statiefvoet Type K3	442120 K3
Statiefvoet Type 1	442120 1