

 HÖRGER & GÄSSLER

## Hydraulisch meetstatief (zonder voet) met mechanische fijninstelling aan de klokhoder, Uitsteeklengte: 550mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	440840 550
GTIN	2050001652850
Artikelklasse	46Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Hydraulisch meetstatief met centrale klemming. Eén hand kan vrij blijven voor het instellen van de meetklok.** Alle scharnierpunten worden door de centrale knop strak vastgeklemd. Het gepatenteerde mechanisme zorgt voor een hoge druk, zodat de knop slechts met weinig kracht hoeft te worden vastgedraaid. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverslies. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. De **statiefarmen** zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar en meer dan 180° zwenkbaar. **Meetklokopname** voor meetklokken met schacht-Ø 8 mm of prisma.

Alleen stangconstructie **zonder** voet.

#### Accessoires:

Magneetvoeten nr. 440868 gr. 2 en nr. 440865 gr. 1.

#### Opmerking:

Hydraulische meetstatieven kunnen bij **open klemming** grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In **vastgeklemd toestand** is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder sterke drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.

### Technische beschrijving

Draadaansluiting	Buitendraad M10
Uitsteeklengte	550 mm
Hechtkracht	1000 N
Positionering draadaansluiting	zijkant
Producttype	Meetstatief

## Accessoires

Reservezuiger Type 4	440830 4
Afdichtringenset Type 1	440855 1
Sterknop Type 4	440850 4
Klemschroef M3 voor meetklokhouder	440858
Statiefvoet Type 2	440868 2
Stelschroef M4×0,35 voor meetklokhouder	440859
Meetklokhouder	440860