

**Diepteschuifmaat, Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418000 500
GTIN	4045197203601
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen. Nonius mat verchromd.

Levering:

Vanaf maat 500 in box.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 500 mm
Bruglengte	150 mm
Meetpunt a	6 mm
Noniuslengte	39 mm
Verdeling	1/20 mm
Doorsnede liniaal	12x4 mm
Meetpunt b	9 mm
Verpakking	stevige box
Meetafwijking E MPE	±0,1 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Kalibratie	A1
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500