

**Mahr****Digitale werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415510 1000
GTIN	2050001060242
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Digitale werkplaatsschuifmaten in lichtgewicht uitvoering.** Groot digitaal display. Met meetpunten en prismageleiding.

Meetbekken en -punten roestvrij, gehard en geslepen. Lichte, nauwkeurige loop door prismageleiding. Linaal en slede van aluminium. 50% gewichtsbesparing. Slijt- en krasvast door hard-geëloxeerd oppervlak 1100 HV (als keramiek).

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Meetbereik	0 - 1000 mm
Beklengte	150 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / Inch
Gewicht	1,75 kg
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Maximale afwijking	0,08 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------