



Magneetmeetstatief met fijninstelling, Type: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	441210 0
GTIN	4045197367396
Artikelklasse	42D

Omschrijving

Uitvoering:

Magneetmeetstatief met fijninstelling. Robuuste stangconstructie met dwarsarm, naar wens verstelbaar. Magneetvoet met prismazool en draaischakelaar. Meetklokopname voor opspanschachten \varnothing 6 mm en \varnothing 8 mm.

Dwarsarm- \varnothing D₁: 10 mm

Dwarsarm lengte L₁: 150 mm

Zuil- \varnothing D₂: 12 mm

Zuilhoogte L₂: 175 mm

Draadaansluiting: Buitendraad M8

Hechtkracht: 800 N

Technische beschrijving

Zuilhoogte L ₂	175 mm
Dwarsarm lengte L ₁	150 mm
Dwarsarm- \varnothing D ₁	10 mm
Zuil- \varnothing D ₂	12 mm

Magneetvoet breedte	50 mm
Magneetvoet lengte	60 mm
Hechtkracht	800 N
Magneetvoet hoogte	55 mm
Draadaansluiting	Buitendraad M8
Producttype	Messtativ

Accessoires

Statiefvoet Type 0	442140 0
--------------------	----------