

**Schuifmaat 3-punts prismahoek 60°, Ø×meetbereik: 4-40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	417860 4-40
GTIN	4045197203526
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het meten van gereedschappen met 3 of 5 snijkanten.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Meetbereik	4 - 40 mm
Verdeling	1/1000 inch
Verdeling	1/20 mm
Aflezing	0,05 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Producttype	3- en 5-puntsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal
meetbereik 200 mm

021000 200