

 HÖRGER & GÄSSLER

Mechanisch magneetmeetstatief, Uitsteeklengte: 420mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	441100 420
GTIN	4260180711073
Artikelklasse	46Q

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische centrale klemming van alle scharnierpunten. Klemkracht traploos instelbaar. Schakelbare magneetvoet met prismazool. Elke positie binnen actieradius bereikbaar. Fijninstelling met grote stabiliteit. Meetklokopname voor meetklokken met schacht-Ø 8 mm of prisma.

Levering:

Magneetvoet nr. 440868 gr. 2.

Technische beschrijving

Hechtkracht	1000 N
Magneetvoet hoogte	55 mm
Uitsteeklengte	420 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Draadaansluiting	M10
Magneetvoet lengte	81 mm

Positionering draadaansluiting	zijkant
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Statiefvoet met hydraulische fijninstelling Type 2	440865 2
Statiefvoet Type 2	440868 2