

**Schuifmaat 5-punts prismahoek 108°, Øxmeetbereik: 2-40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	417870 2-40
GTIN	4045197203533
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het meten van gereedschappen met 3 of 5 snijkanten.

Technische beschrijving

Meetbereik	2 - 40 mm
Kalibratie	A1
Verdeling	1/1000 inch
Verdeling	1/20 mm
Aflezing	0,05 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Producttype	3- en 5-puntsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal
meetbereik 200 mm

021000 200