



## Magneetmeetstatief met fijninstelling, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	441210 1
GTIN	4045197441102
Artikelklasse	42D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Magneetmeetstatief met fijninstelling. Robuuste stangconstructie met dwarsarm, naar wens verstelbaar. Magneetvoet met prismazool en draaischakelaar. Meetklokopname voor opspanschachten  $\varnothing$  6 mm en  $\varnothing$  8 mm.

Dwarsarm- $\varnothing$  D<sub>1</sub>: 14 mm

Dwarsarm lengte L<sub>1</sub>: 160 mm

Zuil- $\varnothing$  D<sub>2</sub>: 16 mm

Zuilhoogte L<sub>2</sub>: 220 mm

Draadaansluiting: Buitendraad M8

Hechtkracht: 1000 N

### Technische beschrijving

Zuil- $\varnothing$ D <sub>2</sub>	16 mm
Zuilhoogte L <sub>2</sub>	220 mm
Dwarsarm lengte L <sub>1</sub>	160 mm
Draadaansluiting	Buitendraad M8

Magneetvoet lengte	80 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Dwarsarm-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Hechtkracht	1000 N
Producttype	Messtativ

---

## Accessoires

Statiefvoet Type 1	442140 1
--------------------	----------