



## Zaagbladopname, Voor zaagblad-Ø d1: 50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	345510 50
GTIN	4045197698773
Artikelklasse	32X

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogveredeld, buiten- en binnen-Ø geslepen, schachtuitvoering volgens DIN 1835 B. Rondloopnauwkeurigheid 0,01 mm. **Opname via Weldonhouder met borings-Ø (d<sub>3</sub>) 20 of 25 mm.**

**Toepassing:**

Voor de opname van zaagbladen nr. 175000 – 179820 met Ø (d<sub>1</sub>) van 20 – 100 mm en zaagbladdiktes van 0,2 – 6 mm.

**Levering:**

Opnamedoorn, spanschroef en tussenring.

### Technische beschrijving

Voor zaagblad-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Ø d <sub>3</sub>	25 mm
Ø d <sub>4</sub>	24,5 mm
Lengte L	136 mm
A	78 mm
Ø d <sub>2</sub>	13 mm
Producttype	Zaagbladopname

### Accessoires

Reservering voor zaagbladopname Voor zaagblad-Ø d1 50  
mm

345561 50

Reserveschroef voor zaagbladopname Voor zaagblad-Ø d1  
50 mm

345566 50