

**Groefschuifmaat, Meetbereik: 10-160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	417900 10-160
GTIN	4045197203557
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het meten van binnengroef-Ø.

Technische beschrijving

Meetpunt B	3 mm
Meetbeklengte L	25 mm
Kalibratie	A1
Verdeling	1/20 mm
Meetpunt A	1,1 mm
Meetbereik	10 - 160 mm
Aflezing	0,05 mm
Maximale afwijking	0,1 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Groefschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten
Maximaal meetbereik 200 mm

021010 200

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal
meetbereik 200 mm

021000 200