

 Mahr

## Digitale universele schuifmaatset IP 67, Meetbereik: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	415551 200
GTIN	4059192003135
Artikelklasse	43A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat, geschikt voor uiteenlopende binnen- en buitenmetingen (smalle openingen, groeven, schroefdraad, etc.). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

#### Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Schuifmaat, dieptemeetbrug nr. 415556, instelkaliber nr. 415557, meetkrachtinstellingsysteem nr. 415558, 6 paar meetinserts voor binnen- en buitenmetingen, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

#### Opmerking:

Andere meetinzetten op aanvraag.

### Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 200 mm
------------	------------

Beklengte	48 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Kalibratie	C8
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
KalibratieMeetbrug Type B	023360 B

## Accessoires

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Dieptemeetbrug 75x7 mm Type 75X7	415556 75X7
Meetkrachtinstellingssysteem Type M	415558 M
Zender Type S4E	498966 S4E
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Instelkaliber voor binnenmeting 50 mm Type 50	415557 50
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965