



Zaagbladopname, Voor zaagblad-Ø d1: 63mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	345510 63
GTIN	4045197698780
Artikelklasse	32X

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogveredeld, buiten- en binnen-Ø geslepen, schachtuitvoering volgens DIN 1835 B. Rondloopnauwkeurigheid 0,01 mm. **Opname via Weldonhouder met borings-Ø (d₃) 20 of 25 mm.**

Toepassing:

Voor de opname van zaagbladen nr. 175000 – 179820 met Ø (d₁) van 20 – 100 mm en zaagbladdiktes van 0,2 – 6 mm.

Levering:

Opnamedoorn, spanschroef en tussenring.

Technische beschrijving

Ø d ₃	25 mm
Lengte L	136 mm
Ø d ₂	16 mm
Voor zaagblad-Ø d ₁	63 mm
Ø d ₄	24,5 mm
A	78 mm
Producttype	Zaagbladopname

Accessoires

Reserveschroef voor zaagbladopname Voor zaagblad-Ø d1
63 mm

345566 63

Reservering voor zaagbladopname Voor zaagblad-Ø d1 63
mm

345561 63