

**Groefschuifmaat, Meetbereik: 26-200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	417900 26-200
GTIN	4045197203564
Artikelklasse	41Z

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het meten van binnengroef-Ø.

**Technische beschrijving**

Meetbeklengte L	60 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	26 - 200 mm
Verdeling	1/20 mm
Meetpunt A	3 mm
Meetpunt B	7 mm
Aflezing	0,05 mm
Maximale afwijking	0,1 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Groefschuifmaat

---

**Dienstverlening**

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal  
meetbereik 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten  
Maximaal meetbereik 200 mm

021010 200