



## Zaagbladopname, Voor zaagblad-Ø d1: 80mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	345510 80
GTIN	4045197698797
Artikelklasse	32X

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogveredeld, buiten- en binnen-Ø geslepen, schachtuitvoering volgens DIN 1835 B. Rondloopnauwkeurigheid 0,01 mm. **Opname via Weldonhouder met borings-Ø (d<sub>3</sub>) 20 of 25 mm.**

**Toepassing:**

Voor de opname van zaagbladen nr. 175000 – 179820 met Ø (d<sub>1</sub>) van 20 – 100 mm en zaagbladdiktes van 0,2 – 6 mm.

**Levering:**

Opnamedoorn, spanschroef en tussenring.

### Technische beschrijving

Lengte L	150 mm
Ø d <sub>2</sub>	22 mm
Ø d <sub>4</sub>	34 mm
Ø d <sub>3</sub>	25 mm
A	92 mm
Voor zaagblad-Ø d <sub>1</sub>	80 mm
Producttype	Zaagbladopname

### Accessoires

Reserveschroef voor zaagbladopname Voor zaagblad-Ø d1  
80 mm

345566 80

Reservering voor zaagbladopname Voor zaagblad-Ø d1 80  
mm

345561 80