



Statiefvoet, Type: K3



Bestelgegevens

Bestelnummer	442120 K3
GTIN	7290005399947
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Klem voor fixatie op platte en ronde vlakken

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Uitvoering	Klem 3 inch
Positionering draadaansluiting	centrisch
Draadaansluiting	M8
Openingsbreedte	75 mm
Producttype	Magneetvoet

Accessoires

Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
3D-statiefarm Type 240	442110 240
3D-statiefarm Type 290	442114 290
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
3D-statiefarm Type 240	442114 240
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
3D-statiefarm Type 290	442110 290
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1