


**Stabiele spanbek, Bekbreedte: 65mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375130 65
GTIN	4020772073213
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer stabiele, hoge uitvoering met sterke neertrek- en spankracht. Door de schuine spanbekgeleiding wordt het werkstuk krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen. De verwisselbare spanbekken zijn omkeerbaar, de gladde kant is voor bewerkte, de geribbelde kant voor ruwe werkstukken te gebruiken.

Toepassing:

Voor zijdelings spannen van hoge werkstukken met grote spankracht.

Materiaal:

Basisdeel van smeedbaar gietijzer, spanbekken inzetgehard.

Technische beschrijving

Bekbreedte	65 mm
Groefbreedte	19 mm
Voor groefbreedte a	16 mm
Voor groefbreedte a	12 mm
Voor groefbreedte a	14 mm
Voor groefbreedte a	18 mm
Minimale hoogte	85 mm

Sleutelwijdte	14 mm
totale lengte	179 mm
Spanslag	8 mm
Tussenhoogte h_1	38 mm
Maximale hoogte	99 mm
Type	6497
Producttype	Neertrekspanner