



Bandslijper BF10-280E Startset, Type: 72280551



Bestelgegevens

Bestelnummer	077716 72280551
GTIN	4014586867267
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige bandslijper met **omvangrijke startset**. Geschikt voor alle belangrijke toepassingen voor de bewerking van hoeken, randen, pijpen en profielen.

- **Maximale afnamecapaciteit in zeer kleine ruimtes.**
- **Optimaal toerental voor schuur-, vlies- en polijstbanden dankzij instelbaar toerentalbereik.**
- **Maximale insteekdiepte 165 mm.**
- **Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.**
- **Betrouwbare bandgeleiding ook bij zeer smalle banden.**

Levering:

1 Bandslijper BF 10-280 E in kunststof koffer, 3 slijparmen, resp. 10 schuurbanden 3, 6 en 20 mm (korrel 120) en 5 vliesbanden 6 mm (korrel middel).

Opmerking:

Metalen contactrol op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wattage	800 W
Gewicht	2,1 kg
Fabrikantnummer	BF 10-280E

Bandlengte	520 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Verpakking	Transportkoffer
Toerentalbereik	10000 - 28000 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Bandbreedte	3 mm
Bandbreedte	6 mm
Bandbreedte	20 mm
Producttype	Bandschuurmachine