



Steunvijzel met aluminium benedendeel, Grootste steunhoogte: 80mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	373550 80
GTIN	4020772075811
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfremmende spindel met trapeziumschroefdraad en eindaanslag.

De permanente magneet in de voet van de steunvijzel maakt een exacte en eenvoudige positionering **bij verticale opspanning** mogelijk.

Opmerking:

Met centreergat \varnothing 12 mm voor opzetstukken nr. 375000 – 375010.

Technische beschrijving

Voor spankikker met groefbreedte	14 - 22 mm
Belastbaarheid	30 kN
Kop- \varnothing	50 mm
Benedendeel- \varnothing	50 mm
Grootste steunhoogte	80 mm
Kleinste steunhoogte	60 mm

Type	6400
Producttype	Steunvijzel