



Statiefvoet met fijninstelling, Type: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	442125 S
GTIN	7290005399848
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Hechtkracht	320 N
Breedte	30 mm
Lengte	40 mm
Draadaansluiting	M5
Uitvoering	Schakelbare magneet
Hoogte	35 mm

Positionering draadaansluiting	centrisch
Producttype	Magneetvoet

Accessoires

3D-statiefarm Type 120	442114 120
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
3D-statiefarm Type 120	442110 120
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Schakelaar voor magneetvoet Type S	440762 S