


**Stabiele spanbek, Bekbreedte: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375130 75
GTIN	4020772073220
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer stabiele, hoge uitvoering met sterke neertrek- en spankracht. Door de schuine spanbekgeleiding wordt het werkstuk krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen. De verwisselbare spanbekken zijn omkeerbaar, de gladde kant is voor bewerkte, de geribbelde kant voor ruwe werkstukken te gebruiken.

Toepassing:

Voor zijdelings spannen van hoge werkstukken met grote spankracht.

Materiaal:

Basisdeel van smeedbaar gietijzer, spanbekken inzetgehard.

Technische beschrijving

Minimale hoogte	100 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Tussenhoogte h_1	45 mm
Bekbreedte	75 mm
Groefbreedte	26 mm
Spanslag	11 mm
totale lengte	230 mm

Voor groefbreedte a	24 mm
Voor groefbreedte a	20 mm
Voor groefbreedte a	22 mm
Voor groefbreedte a	30 mm
Voor groefbreedte a	28 mm
Maximale hoogte	118 mm
Type	6497
Producttype	Neertrekspanner